


# EVC04A



## Przewód z gniazdem

ADOAH040VAT0002H04/3G/2D



| Aplikacja                           |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                         | Bezhalogenu; styki pozłacane                             |
| Zachowana kompatybilność kolorów    | tak                                                      |
| Dane elektryczne                    |                                                          |
| Napięcie zasilania [V]              | < 60 AC/DC                                               |
| Klasa ochrony                       | II                                                       |
| Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 2                                                        |
| Warunki pracy                       |                                                          |
| Temperatura otoczenia [°C]          | -20...60                                                 |
| Ochrona                             | IP 67; (przy użytkowaniu poza strefą EX: IP 68 / IP 69K) |
| Testy / dopuszczenia                |                                                          |
| Dopuszczenie                        | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U                 |
| Oznaczenie ATEX                     | Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67     |
| Dane mechaniczne                    |                                                          |
| Waga [g]                            | 101,4                                                    |
| Wymiary [mm]                        | 26,5 x 15,5 x 36,5                                       |
| Materiał                            | obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM      |
| Materiał nakrętki                   | stal nierdzewna (1.4404 / 316L)                          |
| Uwagi                               |                                                          |
| Sztuk w opakowaniu                  | 1 szt.                                                   |

# EVC04A



## Przewód z gniazdem


ADOAH040VAT0002H04/3G/2D

### Połączenie elektryczne


Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 1,2...1,5 Nm



### Podłączenie



|      |              |
|------|--------------|
| BK = | Kolory żył : |
| BN = | czarny       |
| BU = | brązowy      |
| WH = | niebieski    |
|      | biały        |