

## Lustro narożne do barier bezpieczeństwa

DEFLECTION MIRROR 1400 LENGTH



## Warunki pracy

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -10...55 |
|-----------------------|------|----------|

## Dane mechaniczne

|           |      |                                                                              |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| Waga      | [g]  | 6670                                                                         |
| Wymiary   | [mm] | 1442 x 110 x 36                                                              |
| Materiał  |      | aluminium pokrycie epoksydowe; sztuczne tworzywo; Akcesoria: stal ocynkowana |
| Długość L | [mm] | 1400                                                                         |

## Akcesoria

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Dostarczane elementy | śruby: 4 x M8                 |
|                      | Nakrętka heksagonalna: 4 x M8 |
|                      | podkładki: 4                  |

# EY1008



## Lustro narożne do barier bezpieczeństwa

DEFLECTION MIRROR 1400 LENGTH

### Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.