


Wzmacniacz separacyjny dla czujników Namur

NV0201 115VAC,RL

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: N0032A

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



1 montaż na szynie DIN



Aplikacja

Aplikacja monitorowanie zwarcia; Monitorowanie ciągłości przewodu

Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania [%]	-15...10
Napięcie zasilania [V]	< 115 AC
Liczba kanałów	2

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	przełącznik
Obciążalność styku	5 A, 250 V AC / 100 VA
Częstotliwość przełączania AC [Hz]	20

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...60
Ochrona	IP 30
Stopień ochrony zacisków	IP 20

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie	PTB Ex-95.C.2142X
--------------	-------------------

