


Oświetlacze zewnętrzne

BAR LIGHT 10x150 W/O,3M/US



1 LED



Cechy produktu

Rodzaj światła Światło białe

Aplikacja

Pole źródła światła [mm] 10 x 150

Konstrukcja liniowy

Typ działania wysoka intensywność świecenia (impulsowo, ciągła praca jedynie z układem chłodzącym); normalna intensywność świecenia (możliwość pracy ciągłej)

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 24 DC

Pobór prądu [mA] Tryb pracy "praca ciągła": 265; tryb pracy "wysoka intensywność świecenia": 475

Rodzaj światła Światło białe



Oświetlacze zewnętrzne

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

Temperatura barwowa	[K]	5600
---------------------	-----	------

Wejścia

Wyzwalanie	24 V PNP
------------	----------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-10...55
Temperatura składowania	[°C]	-25...75
Ochrona		IP 65
Ochrona przed przegrzaniem		tak; (deaktywacja przy 65...75 °C)

Testy / dopuszczenia

Bezpieczeństwo fotobiologiczne	grupa zwolniona; (DIN EN 62471:2008)
--------------------------------	--------------------------------------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	220,5
Wymiary	[mm]	200 x 13 x 18
Materiał		aluminium anodowany (czarny)
Materiał soczewki		szkło

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	sygnalizacja oświetlenia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
	przekroczona temperatura	1 x LED, kolor czerwony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PUR, czarny; 4 x 0,34 mm²

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A




O2D926



Oświetlacze zewnętrzne

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

Podłączenie



- | | |
|---|--|
| 4 | wyzwalanie |
| 2 | tryb pracy "wysoka intensywność świecenia" |