


Oświetlacze zewnętrzne

Dome Light 80 WH IR/ US



- 1 segment LED
- 2 przycisk Segment
- 3 przycisk Colour
- 4 LED status pracy



Cechy produktu

Rodzaj światła	Światło białe; podczerwień
----------------	----------------------------

Aplikacja

Pole źródła światła [mm]	80 x 80
Konstrukcja	Kopuła
Typ działania	normalna intensywność świecenia (możliwość pracy ciągłej); wysoka intensywność świecenia (impulsowo)

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	24 DC
Pobór prądu [mA]	Tryb pracy "praca ciągła": 420; tryb pracy "wysoka intensywność świecenia": 1750
Klasa ochrony	III; (PELV)
Rodzaj światła	Światło białe; podczerwień

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wejść analogowych: 1
----------------------	--


Wejścia

Wyzwalanie	24 V PNP/NPN; zewnętrzne
Liczba wejść binarnych	2
Liczba wejść analogowych	1



Oświetlacze zewnętrzne

Dome Light 80 WH IR/ US

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...40
Temperatura składowania	[°C]	-20...60
Ochrona		IP 65
Testy / dopuszczenia		
Bezpieczeństwo fotobiologiczne		grupa ryzyka 1; (DIN EN 62471)
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	547,25
Wymiary	[mm]	193 x 136 x 75
Materiał		obudowa: aluminium anodowany (czarny); Pokrywa: ABS
Moment dokręcający	[Nm]	0,5...1,5
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	tryb pracy "wysoka intensywność świecenia"	1 x LED, kolor czerwony
	segment LED	1 x LED, biały
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - Zasilanie		
Konektor: M12; kodowanie: A		
		
1:	U+	
2:	wejście wyzwalające NPN	
3:	GND	
4:	wejście wyzwalające PNP	
5:	ściemniacz	




Oświetlacze zewnętrzne

Dome Light 80 WH IR/ US

Połączenie elektryczne - nastawa parametru

Konektor: M12; kodowanie: A



- | | |
|----|--|
| 1: | tryb pracy "wysoka intensywność świecenia" |
| 2: | kolor 2 |
| 3: | GND |
| 4: | segment LED 1 |
| 5: | segment LED 2 |
| 6: | segment LED 3 |
| 7: | segment LED 4 |
| 8: | dezaktywacja przycisków |