


Oświetlacze zewnętrzne

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US



Cechy produktu

Rodzaj światła

światło czerwone

Aplikacja

Konstrukcja

styki połącane

Pole źródła światła [mm]

100 x 100

Konstrukcja

podświetlenie

Typ działania

Ciągła lub impulsowa emisja światła

Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania [%]

-10...10

Napięcie zasilania [V]

24 DC

Pobór prądu [mA]

< 410

Klasa ochrony

III

Zabezpieczenie przed
odwrotną polaryzacją

tak

Rodzaj światła

światło czerwone

Długość fali [nm]

617



Oświetlacze zewnętrzne

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Wejścia		
Wyzwalanie		5...24 V
Wyjścia		
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...50
Ochrona		IP 54
Ochrona przed przegrzaniem		tak; (> 50 °C)
Testy / dopuszczenia		
Bezpieczeństwo fotobiologiczne		grupa zwolniona; (EN 62471)
MTTF	[lata]	292
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	450,1
Wymiary	[mm]	155 x 133 x 9,8
Materiał		aluminium
Materiał soczewki		szkło
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	sygnalizacja oświetlenia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Przekroczenie temperatury / przeciążenie	1 x LED, kolor czerwony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 0,3 m, PUR		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: połączane		
		


O2D944



Oświetlacze zewnętrzne

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Podłączenie



1	L +
3	L -
4	wyzwalanie
Kolory żył :	
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski