


OGT-HPKG/US





Czujnik dyfuzyjny

OGT-HPKG/US

Maks. średnica plamki światła [mm]	25	
Rozmiary plamki światłnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...60	
Ochrona	IP 65; (w połączeniu z odpowiednim złączem)	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [lata]	901	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	14,8	
Obudowa	Obudowa gwintowana	
Wymiary [mm]	M18 x 1 / L = 44	
Opis gwintu	M18 x 1	
Materiał	obudowa: ABS	
Materiał soczewki	PMMA	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Elementy wykonawcze		potencjometr
Akcesoria		
Dostarczane elementy	nakrętki zabezpieczające: 2	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A		
		

Czujnik dyfuzyjny

OGT-HPKG/US

Podłączenie

