


Kurtyna świetlna bezpieczeństwa

OYA0610-30-4-15-P-1-A



- T nadajnik
 R odbiornik
 1 LED 3-kolorowe czerwony / zielony / pomarańczowy
 2 LED 2-kolorowy żółty / niebieski
 3 LED 2-kolorowy czerwony / zielony



Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Wykonanie elektryczne	PNP
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 69K; (z tubą ochronną: IP 69K)

Aplikacja

Funkcja ochronna	Zapobieganie dostępowi ochrona dłoni
------------------	--------------------------------------



Kurtyna świetlna bezpieczeństwa

OYA0610-30-4-15-P-1-A

Dane elektryczne		
Tolerancja napięcia zasilania	[%]	20
Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Czas rozruchu	[s]	< 2
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	950
Odbiornik		
Pobór prądu	[mA]	83
Pobór prądu ogrzewania	[mA]	333
Nadajnik		
Pobór prądu	[mA]	42
Pobór prądu ogrzewania	[mA]	333
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Liczba wyjść OSSD		2
Maks. prąd obciążenia wyjścia OSSD	[mA]	400; (24 V)
Zabezpieczenie przed zwarcie		tak
Strefa działania		
Wysokość strefy chronionej	[mm]	610
Rozdzielczość (zdolność wykrywania d)	[mm]	30
Szerokość strefy chronionej (niska intensywność światła)	[m]	0...7
Szerokość strefy chronionej (wysoka intensywność światła)	[m]	3...15
Czasy reakcji		
Czas reakcji	[ms]	6
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...55
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	95
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 69K; (z tubą ochronną: IP 69K)
Testy / dopuszczenia		
EMC	IEC 61496-1	
Odporność na wstrząsy	IEC 61496-1	
Odporność na wibracje	IEC 61496-1	
Klasyfikacja bezpieczeństwa		
Typ ESPE IEC 61496-1		4



Kurtyna świetlna bezpieczeństwa

OYA0610-30-4-15-P-1-A

Spełnia wymogi	ISO 13849-1: 2015 kategoria 4, PL e	
	IEC 61508 SIL 3	
	IEC 62061 SIL 3	
Żywotność TM (Mission Time) [h]	175200	
PFH [1/h]	1,3E-08	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	5505	
Wymiary [mm]	787 x 76 x 74	
Materiał	tuba ochronna: PMMA przezroczysty; Osłona: POM; zacisk: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: silikon	
Długość L [mm]	787	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	nadajnik	1 x LED
	odbiornik	2 x LED
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	




Kurtyna świetlna bezpieczeństwa

OYA0610-30-4-15-P-1-A

Połączenie elektryczne - nadajnik

Przewód: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm²

Podłączenie



1:	ogrzewanie
PK:	nieużywany
Kolory żył :	
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
WH =	biały
YE =	kolor żółty


Kurtyna świetlna bezpieczeństwa

OYA0610-30-4-15-P-1-A

Połączenie elektryczne - odbiornik

Przewód: 15 m, PVC; Maks. długość przewodu: 100 m; 10 x 0,34 mm²

Podłączenie



1:	ogrzewanie
	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały
YE =	kolor żółty