



Presostat z ceramiczną celą pomiarową


PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: PP2001

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

obsługuje komunikację EPS i IO-Link



- 1 7-segmentowy wyświetlacz LED
- 2 przycisk do programowania
- 3 Wtyk M12 do zasilania i sygnałów wyjściowych
- 4 podłączenie do czujnika EPS
- 5 Nakrętka montażowa



Aplikacja

Konstrukcja

styki pozłacane

Aplikacja

do aplikacji przemysłowych

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10,8...30 DC
Pobór prądu	[mA]	< 60
Min. rezystancja izolacji	[MΩ]	100; (500 V DC)
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Czas rozruchu	[s]	1,5

Wyjścia

Sygnał wyjściowy		sygnał przełączający
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2



Presostat z ceramiczną celą pomiarową

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	250
Zabezpieczenie przed zwarciem		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Czasy reakcji		
Max. cykl pomiaru / wyświetlania	[ms]	200
Software / programowanie		
Możliwości parametryzacji	w zależności od podłączonego czujnika	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Temperatura składowania	[°C]	-40...100
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V
Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	0,378
Wymiary	[mm]	100 x 34 x 48
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L); EPDM/X; CO-PC; PBT; FKM	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor czerwony
	Wyświetlanie funkcji	7-segmentowy wyświetlacz LED
	Wartość mierzona	7-segmentowy wyświetlacz LED
Akcesoria		
Dostarczane elementy	przewody łączeniowe: 0,8 m, do ustawienia parametrów w trybie offline	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

PP2000




Presostat z ceramiczną celą pomiarową

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Połączenie elektryczne

Podłączenie



Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane