




## Licencja na działanie moneo w środowisku wirtualnym

moneo vAppliance License



### Aplikacja

|                        |   |
|------------------------|---|
| Zastosowanie           | Wirtualny sprzęt do działania oprogramowania moneo w istniejącej strukturze IT<br>wstępnie zainstalowane oprogramowanie moneo<br>zawiera system zarządzania dla konserwacji aplikacji |
| Konfiguracja           | Integracja pliku .OVF ze środowiskiem wirtualnym i następnie konfiguracja w systemie AMS (appliance management system)  |
| Zgodność               | VMware vSphere 7.0 lub nowsza wersja<br>Microsoft Hyper-V 2019 lub nowsza wersja  |
| Komunikacja            | interfejsy do czujników i sieci IT  |
| Konserwacja i wsparcie | włącznie z konserwacją i wsparciem do końca następnego roku   |

### Software / programowanie

|               |           |
|---------------|-----------|
| Język         | angielski |
| Nośnik danych | Pobierz   |



## Licencja na działanie moneo w środowisku wirtualnym

moneo vAppliance License

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Rodzaj licencji                     | pojedyncza licencja   |
| Klasa licencji                      | pełna wersja  |
| <b>Wymagania sprzętowe</b>          |   |
| Min. cykl procesora                 | 1,8 GHz   |
| Min. liczba rdzeni procesora        | 4   |
| Min. pamięci RAM                    | 8 GB  |
| Min. rozdzielczość karty graficznej | 1920 x 1080   |
| Karta sieciowa                      | 2 x Ethernet 1 Gbit   |
| Protokół sieciowy                   | Ethernet TCP/IP   |
| System operacyjny                   | VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (lub nowsza wersja)                                 |
| Przeglądarka internetowa            | Google Chrome; Mozilla Firefox; (wspierane wersje: patrz informacje na temat bieżącego wydania) |
| <b>Uwagi</b>                        |   |
| Uwagi                               | licencje wymagane do pracy produktów moneo trzeba zamówić oddzielnie                            |