




## Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFR12AACE1

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



### Cechy produktu

Przyłącze procesowe G 1/2 gwint zewnętrzny

### Aplikacja

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Aplikacja                       | Strefa Ex 1 |
| Temperatura medium [°C]         | -25...80    |
| Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 5           |

### Ciecze

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Aplikacja               | Strefa Ex 1 |
| Temperatura medium [°C] | -25...80    |

### Dane elektryczne

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Podłączenie do układu przetwarzania | VS 0200 Exi |
|-------------------------------------|-------------|

### Zakres pomiaru / nastaw

#### Ciecze

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Zakres ustawień [cm/s]   | 0...60 |
| Najlepsza czułość [cm/s] | 0...20 |

### Dokładność / odchylenie

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Maks. gradient temperatury [K/min] medium | 7 |
|-------------------------------------------|---|

### Czasy reakcji

|                  |        |
|------------------|--------|
| Czas reakcji [s] | 2...20 |
|------------------|--------|

#### Ciecze

|                  |        |
|------------------|--------|
| Czas reakcji [s] | 2...20 |
|------------------|--------|

### Warunki pracy

|         |       |
|---------|-------|
| Ochrona | IP 67 |
|---------|-------|

### Dane mechaniczne

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Obudowa                               | Obudowa gwintowana     |
| Materiał                              | PTFE                   |
| Materiały części w kontakcie z medium | PTFE                   |
| Przyłącze procesowe                   | G 1/2 gwint zewnętrzny |

### Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

# SF0711




## Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFR12AACE1

### Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, TPE-S; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Podłączenie



|      |              |
|------|--------------|
|      | Kolory żył : |
| BN = | brązowy      |
| BU = | niebieski    |
| BK = | czarny       |
| WH = | biały        |
| GY = | szary        |