




Adapter do przewodu LB

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"




Aplikacja		
Konstrukcja		styki połączane
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 300 AC/DC
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...70
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	272,155
Materiał		obudowa: PBT-GF20; uszczelnienie: NBR
Liczba portów rozdzielacza		2
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Adapter do przewodu LB

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M12; kodowanie: A; Styki: połączane



Podłączenie

