

Podstawowa licencja serwera VSE OPC UA

VSE OPC UA SERVER LIC



Aplikacja

Zastosowanie	Oprogramowanie serwera OPC UA dla elektroniki diagnostycznej typu VSE
Zarządzanie urządzeniami	Proste wykrywanie urządzeń przez wyszukiwanie sieciowe lub adresację IP
Zarządzanie użytkownikami	przydział możliwości i praw użytkowników tworzenie grup użytkowników
Zarządzanie licencjami	Dodawanie i zarządzanie licencjami serwera OPC UA dla VSE możliwe ciągłe przedłużanie licencji

Software / programowanie

Język	niemiecki; angielski
Nośnik danych	Pobierz
Rodzaj licencji	pojedyncza licencja
Klasa licencji	pełna wersja



Podstawowa licencja serwera VSE OPC UA

VSE OPC UA SERVER LIC

Wymagania sprzętowe	
Typ procesora (lub lepszy)	X64 lub X86
Min. cykl procesora	2,3 GHz
Min. liczba rdzeni procesora	4
Min. pamięci RAM	8 GB
Min. rozdzielczość karty graficznej	1920 x 1080
Wymagany interfejs urządzenia	USB; LAN Adapter - RJ45
Karta sieciowa	Ethernet 1 Gbit
Protokół sieciowy	Ethernet TCP/IP
System operacyjny	Linux (Debian based) Docker & Docker Compose; Microsoft Windows 11 64-bit; Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 2016; .NET Framework wersja 4.7.2 lub wyższa; (tylko wersje aktualnie wspierane przez Microsoft)
Przeglądarka internetowa	Google Chrome; Mozilla Firefox; (wspierane wersje: patrz informacje na temat bieżącego wydania)
Dodatkowo wymagane oprogramowanie	VOD001
	Licencja serwera OPC UA dla urządzenia VSE
Application	
Min. pamięć dysku twardego	1 GB
Log files	
Min. pamięć dysku twardego	5 GB
Non process data	
Min. pamięć dysku twardego	5 GB
Process data	
Min. pamięć dysku twardego	64 GB
Dane mechaniczne	
Waga [g]	0,001
Uwagi	
Uwagi	Uwaga : Ten produkt zawiera oprogramowanie podlegające umowie OPC Redistributables Agreement of Use Fundacji OPC w wersji aktualnej w momencie składania zamówienia