


Przewód z wtykiem

ASTGH120MSS0010K12



Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane; kabel ekranowany
-------------	-----------------------------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 30 AC/DC
Klasa ochrony	II
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	1,5

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-30...80
Temperatura w czasie pracy [°C]	-5...80
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g]	618,6
Wymiary [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	cynk, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Przewód z wtykiem


ASTGH120MSS0010K12

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, czarny, Ø 6,5 mm, ekranowany; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk, niklowany; Styki: połączone; Moment dokręcający: 0,4 Nm



Podłączenie