

AC1015




Repetidor AS-Interface

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2215

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Aplicação: extensão da rede AS-i por outro 100 m

Dados elétricos

Consumo de corrente [mA]: 2

Saídas

Conceção elétrica: AS-i

Separado eletricamente: sim

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]: 0...60

Proteção: IP 67

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador em funcionamento: 2 x LED, verde

Notas

Notas: O expansor AS-i não ocupa um endereço de escravo.
A quantidade total de escravos AS-i por mestres permanece inalterada.
Não é necessário parametrizar.

Quantidade da embalagem: 1 peças

AC1015




Repetidor AS-Interface

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

conexão elétrica

Conexão: M12; codificação: A



Conexão