




Gateway AS-Interface

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação		
Aplicação	ligação a sistemas de controle médio	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	5 DC; (através do BUS do painel posterior)
Consumo de corrente	[mA]	200; (através do BUS do painel posterior)
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	40
Número de mestres AS-i		1
Interfaces		
Interface de comunicação		S7-300
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Proteção		IP 20
Classificação AS-i		
Versão do AS-i		2.1
Perfil mestre AS-i		M1

AC1057



Gateway AS-Interface

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Dados mecânicos	
Materiais	PBT
Acessórios	
Acessórios (opcional)	Conector frontal:, E70126
	Manual:, Alemão, AC1056
	Manual:, Inglês, AC1059
Notas	
Notas	O acesso à periferia da AS-i ocorre do mesmo modo que o acesso à periferia padrão.
	Os programas existentes podem continuar a ser utilizados.
Quantidade da embalagem	1 peças