




Artigo não mais disponível - registro de arquivo



- 1 conector de endereçamento
2 LED



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	19,5...31,6 DC
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	100
Proteção contra inversão de polaridade		sim

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Proteção		IP 30

Testes/aprovações

CEM	IEC 62026-2	
-----	-------------	--

Classificação AS-i

Versão do AS-i		3.0
Modo de endereçamento estendido		sim
Perfil AS-i		S-B.A.5
Configuração I/O do AS-i	[hex]	B
Código de ID do AS-i	[hex]	A.5

Dados mecânicos

Peso	[g]	98,5
Tipo de montagem		montagem em calha DIN
Dimensões	[mm]	83 x 22 x 45
Materiais		PBT

AC1155



AS-i / RS485 gateway

AS-i / RS-485 Gateway

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	LED, verde
	curto-circuito	LED, vermelho

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

A+	AS-i +
A-	AS-i -
B	(CTS)
A	(RTS)
GND	
GND	não conectado
TxD	não conectado
RxD	não conectado