AC1206

Alimentador elétrico AS-Interface

PowerSupply 230VAC 2,8A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC1256

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos		
Tensão nominal AC	[V]	110 / 230; (selecionável)
Frequência nominal AC	[Hz]	47...63
Range de tensão da entrada AC	[V]	88...132 / 184...264
Tensão de saída DC	[V]	29,5...31,6
Tempo de atraso a ligar máx.	[ms]	42
Corrente máx. de saída na tensão mín. de saída	[A]	2,8
Quantidade de circuitos de saída		1
Ondulação residual máx.	[mV]	50
Proteção de entrada exerna		> 6 A
Fusível	[A]	2,5; (não acessível)
Derivação	[W/K]	1 (60...70 °C)
Desacoplamento integrado de dados		sim
Saídas		
Proteção contra curto-circuito		sim
Proteção contra sobrecarga		sim
Possível ligação das saídas em paralelo		não

AC1206

Alimentador elétrico AS-Interface

PowerSupply 230VAC 2,8A

Possível ligação das saídas em série		não	
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente	[°C]	-10...60	
Proteção		IP 20	
Testes/aprovações			
CEM		EN 60950/A2 1993	
		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	
Classificação AS-i			
Certificado AS-i		15901	
Dados mecânicos			
Materiais		alumínio	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador		função	LED, verde
Notas			
Quantidade da embalagem		1 peças	
conexão elétrica			

terminais: ...2,5 mm²

Conexão