




PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC1376

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



- 1 Display
- 2 botão
- 3 interface PROFIBUS-DP



Aplicação

Aplicação Gateway PROFIBUS DP

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	24 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Isolamento nominal	[V]	500
Consumo de corrente	[mA]	< 400
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	10
Consumo máx. de potência	[VA]	10
Número de mestres AS-i		2
Separação galvanizada		sim

Interfaces

Interface de comunicação PROFIBUS

PROFIBUS

Standard de transmissão	EN 50170
Taxa de transmissão	12 MBaud
Protocolo	Profibus DP
Tipo de utilização	transmissão de dados



PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Nota sobre as interfaces	função de diagnóstico	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]		0...60
Temperatura de armazenamento [°C]		-20...70
Humidade relativa máx. do ar [%]		95
Proteção		IP 20
Classificação AS-i		
Versão do AS-i		2.1
Perfil mestre AS-i		M3
Certificado AS-i		61106
Dados mecânicos		
Invólucro	invólucro para montagem em calha DIN	
Dimensões [mm]	86 x 131 x 107	
Materiais	alumínio; chapa de aço galvanizado	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	em funcionamento	3 x LED, vermelho
		3 x LED, verde
		2 x LED, amarelo
		visualizador LCD totalmente gráfico
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica		
Conexão		

