




PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface

AS-i DP Gateway 1 Master

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC1375
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação	
Aplicação	Gateway PROFIBUS DP
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento	[V] 26,5...31,6 DC; (AS-i)
Isolamento nominal	[V] 500
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA] 200
Consumo máx. de potência	[VA] 4
Número de mestres AS-i	1
Separação galvanizada	sim
Saídas	
Conceção elétrica	AS-i
Interfaces	
Interface de comunicação	PROFIBUS



PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface

AS-i DP Gateway 1 Master

PROFIBUS		
Standard de transmissão	EN 50170	
Taxa de transmissão	12 MBaud	
Protocolo	Profibus DP	
Tipo de utilização	transmissão de dados	
Nota sobre as interfaces	função de diagnóstico	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...70
Humidade relativa máx. do ar	[%]	95
Proteção	IP 20	
Classificação AS-i		
Versão do AS-i	2.1	
Perfil mestre AS-i	M3	
Certificado AS-i	63501	
Dados mecânicos		
Invólucro	invólucro para montagem em calha DIN	
Materiais	alumínio; chapa de aço galvanizado	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	função	2 x LED, vermelho
		1 x LED, verde
		1 x LED, amarelo
		visualizador LCD totalmente gráfico
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica		
Conexão		



AS-i AS-i n.c. FE
1+ 1-