




Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2465
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação	
Aplicação	Montagem em campo
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente [mA]	< 242
Corrente máx. de carga total [A]	4
Watchdog integrado	sim
Entradas/saídas	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 4
Entradas	
Quantidade de entradas digitais	4; (bidirecional)
Circuito de entrada das entradas digitais	PNP
Alimentação do sensor das entradas	AS-i
Tensão de alimentação [V]	20...30
Corrente máx. total nominal das entradas [mA]	200
Corrente de entrada Alta [mA]	> 5
Corrente de entrada Baixa [mA]	< 1,5



Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Nível de comutação elevado	[V]	> 10				
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos		sim				
Saídas						
Conceção elétrica		AS-i				
Quantidade de saídas digitais		4				
Circuito		PNP				
Intervalo de tensão DC	[V]	10...30; (para PELV; através do cabo redondo)				
Corrente máx. de carga por saída	[mA]	2000				
Resistente a curto-circuito		sim				
Separado eletricamente		sim				
Condições de funcionamento						
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80				
Proteção		IP 67				
Testes/aprovações						
CEM		EN 50295				
Classificação AS-i						
Perfil AS-i		S-7.0				
Configuração I/O do AS-i	[hex]	7				
Código de ID do AS-i	[hex]	0				
Certificado AS-i		05901				
Atribuição dos bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3	
	bidirecional	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4	
Dados mecânicos						
Materiais		PUR				
Visualizadores/elementos de funcionamento						
Visualizador	em funcionamento				LED, verde	
	função				LED, amarelo	
Notas						
Notas		'Entradas e saídas devem ser isoladas electricamente.				
Quantidade da embalagem		1 peças				




Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

conexão elétrica


Cabo: 2 m

Conexão



BN = castanho
BU = azul
BK = preto
GN/YE = verde/amarelo
WH = branco

; codificação: A



Entradas
1 Alimentação do sensor L+
2+4 entrada de dados ligado internamente em ponte
3 Alimentação do sensor L-