

AC2418




Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2465

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Aplicação: Montagem em campo

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]: 26,5...31,6 DC

Consumo de corrente [mA]: < 75

Corrente máx. de carga total [A]: 4

Watchdog integrado: sim

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas: Quantidade de saídas digitais: 4

Saídas

Conceção elétrica: AS-i

Quantidade de saídas digitais: 4

Circuito: PNP

Intervalo de tensão DC [V]: 10...30; (para PELV; através do cabo redondo)

Corrente máx. de carga por saída [mA]: 2000

Resistente a curto-circuito: sim

Separado eletricamente: sim

AC2418



Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 50295
-----	----------

Classificação AS-i

Perfil AS-i	S-8.0				
Configuração I/O do AS-i	[hex]	8			
Código de ID do AS-i	[hex]	0			
Certificado AS-i	08901				
Atribuição dos bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3
	soquete	O-1	O-2	O-3	O-4
	pino	4	4	4	4

Dados mecânicos

Materiais	PUR
-----------	-----

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	LED, verde
	função	LED, amarelo


Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 2 m

Conexão: M12; codificação: A




AC2418



Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Conexão



3	tensão externa -
4	saída de comutação +
5	condutor de proteção (PE)