




## Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI C

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



## Dados elétricos

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Tensão de funcionamento [V] | 26,5...31,6 DC |
| Consumo de corrente [mA]    | < 280          |

## Entradas/saídas

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 4 |
|---------------------------------|------------------------------------|

## Entradas

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Quantidade de entradas digitais                     | 4       |
| Circuito de entrada das entradas digitais           | PNP     |
| Alimentação do sensor das entradas                  | AS-i    |
| Tensão de alimentação [V]                           | 20...30 |
| Corrente máx. total nominal das entradas [mA]       | 200     |
| Corrente de entrada Alta [mA]                       | > 3     |
| Corrente de entrada Baixa [mA]                      | < 1,5   |
| Nível de comutação elevado [V]                      | > 10    |
| Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos | sim     |

## Saídas


|                   |      |
|-------------------|------|
| Conceção elétrica | AS-i |
| Circuito          | PNP  |



Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI C

| Condições de funcionamento                |                                                                   |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente                      | [°C]                                                              | -25...70     |
| Proteção                                  |                                                                   | IP 20        |
| Testes/aprovações                         |                                                                   |              |
| CEM                                       | EN 50295                                                          |              |
| Classificação AS-i                        |                                                                   |              |
| Perfil AS-i                               |                                                                   | S-0.0        |
| Configuração I/O do AS-i                  | [hex]                                                             | 0            |
| Código de ID do AS-i                      | [hex]                                                             | 0            |
| Dados mecânicos                           |                                                                   |              |
| Tipo de montagem                          | montagem segundo as normas DIN e o painel; módulo interconectável |              |
| Materiais                                 | PA; PVC                                                           |              |
| Visualizadores/elementos de funcionamento |                                                                   |              |
| Visualizador                              | estado de comutação                                               | LED, amarelo |
|                                           | em funcionamento                                                  | LED, verde   |
| Notas                                     |                                                                   |              |
| Notas                                     | Não ligue nenhum dos pontos seguintes a um potencial externo:     |              |
|                                           | I-, I+, I1, I2, I3, I4                                            |              |
|                                           | As conexões electricamente ligadas ao cabo AS-i.                  |              |
| Quantidade da embalagem                   | 1 peças                                                           |              |
| conexão elétrica                          |                                                                   |              |
| COMBICON:                                 |                                                                   |              |
| Conexão                                   |                                                                   |              |



|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| A+      | AS-i +                            |
| A-      | AS-i -                            |
| I+      | Alimentação do sensor +24V        |
| I-      | Alimentação do sensor 0V          |
| I1...I4 | entrada de comutação sensor 1...4 |