AC2805

Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DO R C

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2258

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 60
Corrente máx. de carga total	[A]	6
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas de relé: 4
Saídas		
Conceção elétrica		AS-i
Intervalo de tensão DC	[V]	24
Intervalo de tensão AC	[V]	240
Corrente máx. de carga por saída	[mA]	2500
Quantidade de saídas de relé		4
Separado eletricamente		sim
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...50
Proteção		IP 20
Testes/aprovações		
CEM		EN 50295
		EN 50178

AC2805

Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DO R C

Classificação AS-i		
Perfil AS-i		S-8.0
Configuração I/O do AS-i	[hex]	8
Código de ID do AS-i	[hex]	0
Dados mecânicos		
Tipo de montagem		montagem segundo as normas DIN e o painel; módulo interconectável
Dimensões	[mm]	45 x 135 x 51,5
Materiais		PA; PVC
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	LED, amarelo
	em funcionamento	LED, verde
Acessórios		
Acessórios (opcional)		conector Combicon:, E70198
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

conexão elétrica

COMBICON:

Conexão



A+	AS-i +
A-	AS-i -
L1	alimentação externa + (DC) / L1 (AC)
N	alimentação externa - (DC) / N (AC)
O1...O4	saída de comutação atuador 1...4