




Módulo AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4E100mA

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC5205

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



1 etiqueta para marcação



Dados elétricos

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Tensão de funcionamento [V] | 26,5...31,6 DC |
| Consumo de corrente [mA] | < 135 |

Entradas/saídas

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 4 |
|---------------------------------|------------------------------------|

Entradas

| | |
|---|---------|
| Quantidade de entradas digitais | 4 |
| Circuito de entrada das entradas digitais | PNP |
| Alimentação do sensor das entradas | AS-i |
| Tensão de alimentação [V] | 20...30 |
| Corrente máx. total nominal das entradas [mA] | 100 |
| Corrente de entrada Alta [mA] | > 5 |
| Corrente de entrada Baixa [mA] | < 1,5 |
| Nível de comutação elevado [V] | > 10 |
| Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos | sim |

AC2001



Módulo AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4E100mA

| Saídas | | | | | | |
|---|------|--|--------------|-----|-----|-----|
| Conceção elétrica | | AS-i | | | | |
| Condições de funcionamento | | | | | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...85 | | | | |
| Proteção | | IP 67 | | | | |
| Testes/aprovações | | | | | | |
| CEM | | EN 50295 | | | | |
| Classificação AS-i | | | | | | |
| Perfil AS-i | | S-0.0 | | | | |
| Configuração I/O do AS-i | | [hex] 0 | | | | |
| Código de ID do AS-i | | [hex] 0 | | | | |
| Atribuição dos bits de dados | | bit de dados | D0 | D1 | D2 | D3 |
| | | soquete | I-1 | I-2 | I-3 | I-4 |
| | | pino | 2+4 | 2+4 | 3+4 | 3+4 |
| Dados mecânicos | | | | | | |
| Tipo de montagem | | interface AS-i para FC e partes inferiores do SC | | | | |
| Materiais | | PBT | | | | |
| Visualizadores/elementos de funcionamento | | | | | | |
| Visualizador | | em funcionamento | LED, verde | | | |
| | | função | LED, amarelo | | | |
| Notas | | | | | | |
| Quantidade da embalagem | | 1 peças | | | | |
| conexão elétrica | | | | | | |
| pinos de contacto para a parte inferior do módulo, FK / PG: | | | | | | |
| Conexão: M12; codificação: A | | | | | | |
|  | | | | | | |