


Módulo com botão luminoso AS-Interface

Moduloberteil aktiv,

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



- 1 etiqueta para marcação
 2 botão / LED azul
 3 botão / LED azul



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 55

Saídas

Conceção elétrica	AS-i
-------------------	------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Proteção		IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 50295
-----	----------

Classificação AS-i

Perfil AS-i	S-3.F		
Configuração I/O do AS-i	[hex]	3	
Código de ID do AS-i	[hex]	F	
Atribuição dos bits de dados	bit de dados	D0	D1
	botão	2	1
	LED	-	-

Dados mecânicos

Tipo de montagem	interface AS-i para FC e partes inferiores do SC
Materiais	PBT



Módulo com botão luminoso AS-Interface

Moduloberteil aktiv,

Notas

Notas	O botão (EAO da série 84) oferece proteção contra contato não intencional. A carcaça e os botões podem ser etiquetados.
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

pinos de contacto para a parte inferior do módulo, FK / PG: