




Módulo AS-Interface

Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC5208
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



1 etiqueta para marcação



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 35
Corrente máx. de carga total	[A]	2
Watchdog integrado		não
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 4
Saídas		
Conceção elétrica		AS-i
Quantidade de saídas digitais		4
Circuito		PNP
Intervalo de tensão DC	[V]	24; (para PELV; via conector M12)
Corrente máx. de carga por saída	[mA]	1000; (DC-12)
Resistente a curto-circuito		sim
Separado eletricamente		sim
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67

