




Módulo com botão luminoso AS-Interface

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



- 1 etiqueta para marcação
- 2 botão / LED amarelo
- 3 botão / LED amarelo



Dados elétricos						
Tensão de funcionamento		[V]	26,5...31,6 DC			
Consumo de corrente		[mA]	< 55			
Saídas						
Conceção elétrica			AS-i			
Condições de funcionamento						
Temperatura ambiente		[°C]	-25...60			
Proteção			IP 67			
Testes/aprovações						
CEM		EN 50295				
Classificação AS-i						
Perfil AS-i		S-3.F				
Configuração I/O do AS-i		[hex]	3			
Código de ID do AS-i		[hex]	F			
Certificado AS-i		04501				
Atribuição dos bits de dados		bit de dados	D0	D1	D2	D3
		botão	2	1	-	-
		LED	-	-	2	1
Dados mecânicos						
Tipo de montagem		interface AS-i para FC e partes inferiores do SC				

**Módulo com botão luminoso AS-Interface**

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Materiais	PBT
-----------	-----

Notas

Notas	O botão (EAO da série 84) oferece proteção contra contato não intencional. A carcaça e os botões podem ser etiquetados.
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

pinos de contacto para a parte inferior do módulo, FK / PG:

Conexão: M12; codificação: A

