




Módulo com botão luminoso AS-Interface

c2S-Module 2BI 2LO

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2396
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



- 1 etiqueta para marcação
- 2 LED
- 3 botão 2 / LED 2
- 4 botão 1 / LED 1



Aplicação		
Formato	Tampas coloridas intercambiáveis	
Aplicação	Montagem em campo	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	55
Entradas		
Alimentação do sensor das entradas	AS-i	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...85
Proteção	IP 67	
Testes/aprovações		
CEM	EN 50295	



Módulo com botão luminoso AS-Interface

c2S-Module 2BI 2LO

Classificação AS-i					
Versão do AS-i	2.1				
Modo de endereçamento estendido	sim				
Perfil mestre AS-i	M2; M3; M4				
Perfil AS-i	S-B.A.E				
Configuração I/O do AS-i	[hex]	B			
Código de ID do AS-i	[hex]	A.E			
Certificado AS-i	49201				
Atribuição dos bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	botão	-	-	1	2
Dados mecânicos					
Peso	[g]	104			
Tipo de montagem	interface AS-i para FC e partes inferiores do SC				
Materiais	PBT				
Visualizadores/elementos de funcionamento					
Visualizador	em funcionamento			LED, verde	
	erro			LED, vermelho	
	botões			2 x LED, branco	
Acessórios					
Items fornecidos	suporte de cobertura de pressão: 2				
	tampa colorida: 2, vermelho				
	2, verde				
	2, amarelo				
	2, azul				
	2, branco				
Notas					
Notas	O botão (EAO da série 84) oferece proteção contra contato não intencional.				
	A carcaça e os botões podem ser etiquetados.				
Quantidade da embalagem	1 peças				
conexão elétrica					
pinos de contacto para a parte inferior do módulo, FK / PG:					