

# AC2088




## Módulo com botão luminoso AS-Interface

EMS-Module 2BI 2LO

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2398

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



- 1 etiqueta para marcação
- 2 LED
- 3 botão 2 normalmente aberto / verde
- 4 botão 1 normalmente fechado / vermelho



### Aplicação

Aplicação

Montagem em campo

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	26,5...31,6 DC
Consumo máx. de corrente do AS-i [mA]	55

### Entradas

Alimentação do sensor das entradas	AS-i
------------------------------------	------

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...85
Proteção	IP 67

### Testes/aprovações

CEM	EN 50295
-----	----------



## Módulo com botão luminoso AS-Interface

EMS-Module 2BI 2LO

Classificação AS-i					
Versão do AS-i	2.1				
Modo de endereçamento estendido	sim				
Perfil mestre AS-i	M2; M3; M4				
Perfil AS-i	S-B.A.E				
Configuração I/O do AS-i [hex]	B				
Código de ID do AS-i [hex]	A.E				
Certificado AS-i	49203				
Atribuição dos bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	botão	-	-	1	2
Dados mecânicos					
Peso [g]	97				
Tipo de montagem	interface AS-i para FC e partes inferiores do SC				
Materiais	PBT				
Visualizadores/elementos de funcionamento					
Visualizador	em funcionamento	LED, verde			
	erro	LED, vermelho			
Acessórios					
Acessórios (opcional)	extrator de tampa de pressão:, E70206				
Notas					
Notas	O botão (EAO da série 84) oferece proteção contra contato não intencional.				
	A carcaça e os botões podem ser etiquetados.				
Quantidade da embalagem	1 peças				
conexão elétrica					
pinos de contacto para a parte inferior do módulo, FK / PG:					