




Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



| Dados elétricos                                     |                                                                      |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tensão de funcionamento                             | [V]                                                                  | 26,5...31,6 DC |
| Consumo de corrente                                 | [mA]                                                                 | < 235          |
| Corrente máx. de carga total                        | [A]                                                                  | 4              |
| Watchdog integrado                                  |                                                                      | sim            |
| Entradas/saídas                                     |                                                                      |                |
| Quantidade de entradas e saídas                     | Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 4 |                |
| Entradas                                            |                                                                      |                |
| Quantidade de entradas digitais                     | 4; (bidirecional)                                                    |                |
| Circuito de entrada das entradas digitais           | PNP                                                                  |                |
| Alimentação do sensor das entradas                  | AS-i                                                                 |                |
| Tensão de alimentação                               | [V]                                                                  | 20...30        |
| Corrente máx. total nominal das entradas            | [mA]                                                                 | 200            |
| Corrente de entrada Alta                            | [mA]                                                                 | > 5            |
| Corrente de entrada Baixa                           | [mA]                                                                 | < 1,5          |
| Nível de comutação elevado                          | [V]                                                                  | > 10           |
| Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos | sim                                                                  |                |



## Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

| Saídas                                    |                       |              |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Conceção elétrica                         | AS-i                  |              |
| Quantidade de saídas digitais             | 4                     |              |
| Circuito                                  | PNP                   |              |
| Intervalo de tensão DC [V]                | 10...30; (para PELV)  |              |
| Corrente máx. de carga por saída [mA]     | 1000                  |              |
| Resistente a curto-circuito               | sim                   |              |
| Separado eletricamente                    | sim                   |              |
| Condições de funcionamento                |                       |              |
| Temperatura ambiente [°C]                 | -25...80              |              |
| Proteção                                  | IP 00; IP 20          |              |
| Testes/aprovações                         |                       |              |
| CEM                                       | EN 50295              |              |
| Classificação AS-i                        |                       |              |
| Perfil AS-i                               | S-7.0                 |              |
| Configuração I/O do AS-i [hex]            | 7                     |              |
| Código de ID do AS-i [hex]                | 0                     |              |
| Certificado AS-i                          | 05001                 |              |
| Dados mecânicos                           |                       |              |
| Tipo de montagem                          | montagem em calha DIN |              |
| Materiais                                 | PA; PVC               |              |
| Visualizadores/elementos de funcionamento |                       |              |
| Visualizador                              | estado de comutação   | LED, amarelo |
|                                           | em funcionamento      | LED, verde   |
| Notas                                     |                       |              |
| Quantidade da embalagem                   | 1 peças               |              |
| conexão elétrica                          |                       |              |
| terminais de parafuso:                    |                       |              |
| Conexão                                   |                       |              |

