




Repetidor AS-Interface

SmartLine25 AS-i Repeater

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação		
Aplicação	extensão da rede AS-i por outro 100 m	
Dados elétricos		
Tensão nominal DC	[V]	26,5...31,6
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	2
Monitorização de subtensão		não
Saídas		
Conceção elétrica		AS-i
Separado eletricamente		sim
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	0...55
Proteção		IP 20
Testes/aprovações		
CEM	EN 50295	
Dados mecânicos		
Invólucro	montagem em calha DIN	
Materiais	PA 6.6	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	em funcionamento	2 x LED, verde
	curto-circuito	2 x LED, vermelho



Repetidor AS-Interface

SmartLine25 AS-i Repeater

Notas	
Notas	O expansor AS-i não ocupa um endereço de escravo.
	A quantidade total de escravos AS-i por mestres permanece inalterada.
	Não é necessário parametrizar.
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Conexão



A1+	AS-i + condutor 1
A1-	AS-i - condutor 1
A2+	AS-i + condutor 2
A2-	AS-i - condutor 2