

AC2219




Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

SmartLine25 4AO (V) C IP20

artigo descontinuado

Produtos alternativos: AC3219
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação	
Aplicação	Instalação no quadro elétrico
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA]	12...57; (alimentação externa)
Consumo máx. de corrente do AS-i [mA]	57; (com alimentação externa: 25 mA)
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Corrente máx. de carga total [A]	0,5; (com alimentação externa; sem alimentação externa: 100 mA)
Alimentação de tensão adicional [V]	24 DC; (para PELV)
Alimentação de tensão adicional	opcional
Entradas/saídas	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 4



Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

SmartLine25 4AO (V) C IP20

Saídas							
Quantidade de saídas analógicas		4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)					
Carga máx.	[Ω]	600					
Tensão da saída analógica	[V]	0...10					
Resistência mín. de carga	[Ω]	1000					
Proteção contra sobrecarga		sim					
Resolução da saída analógica		16 (1 bit = 1 µV)					
Alimentação dos atuadores para as saídas		AS-i / AUX					
Condições de funcionamento							
Temperatura ambiente		[°C]	0...70				
Temperatura de armazenamento		[°C]	-20...85				
Proteção			IP 20				
Testes/aprovações							
CEM		EN 50295					
MTTF		[anos]	140				
Classificação AS-i							
Endereçamento do AS-i		tomada de endereçamento					
Perfil mestre AS-i		M3; M4					
Perfil AS-i		S-7.3.6					
Configuração I/O do AS-i		[hex]	7				
Código de ID do AS-i		[hex]	3.6				
Bits de parâmetro		bit de parâmetro	Designação				
		P0	não utilizado	/ 1	reservado	/ 0	reservado
		P1	não utilizado	/ 1	reservado	/ 0	reservado
		P2	indicação dos erro dos periféricos	: 1	ativada	/ 0	desativada
		P3	não utilizado	/ 1	reservado	/ 0	reservado
Dados mecânicos							
Peso		[g]	174,5				
Tipo de montagem		montagem em calha DIN					
Materiais		PA 6.6					
Visualizadores/elementos de funcionamento							
Visualizador		em funcionamento			LED, verde Tensão AS-i / 24 V AUX		
		erro			LED, vermelho		
		função			LED, amarelo Canais 1...4		
Acessórios							
Acessórios (opcional)		conector Combicon					



Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

SmartLine25 4AO (V) C IP20

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

COMBICON:

Conexão

O+	V1	O-	0V
O+	V2	O-	0V
O+	V3	O-	0V

0V	O-	V4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	alimentação de atuadores +24V
V1...4	saída analógica Tensão
O-	alimentação de atuadores 0V
0V	saída analógica 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	alimentação externa de atuadores +24V
E-	alimentação externa de atuadores 0V