

AC2220




Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

artigo descontinuado

Produtos alternativos: AC3222
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas Pt100: 4
Intervalo de medição [°C]	-200...850
Aplicação	
Aplicação	Instalação no quadro elétrico
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	26,5...31,6 DC
Consumo máx. de corrente do AS-i [mA]	80
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Entradas/saídas	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas Pt100: 4



Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Entradas		
Quantidade de entradas Pt100		4
Alimentação do sensor das entradas		AS-i
Tensão de alimentação [V]		24
Corrente máx. total nominal das entradas [mA]		80
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos		sim
Resolução da entrada analógica		16 / 0,1 °C
Faixa de medição / de ajuste		
Intervalo de medição [°C]		-200...850
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]		0...70
Temperatura de armazenamento [°C]		-25...85
Proteção		IP 20
Testes/aprovações		
CEM	EN 50295	
MTTF [anos]		140
Classificação AS-i		
Endereçamento do AS-i		tomada de endereçamento
Perfil mestre AS-i		M3; M4
Perfil AS-i		S-7.3.E
Configuração I/O do AS-i [hex]		7
Código de ID do AS-i [hex]		3.E
Dados mecânicos		
Peso [g]		155,5
Tipo de montagem		montagem em calha DIN
Materiais		PBT
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	LED, amarelo Canais 1...4
	em funcionamento	LED, verde Tensão AS-i - AS-i
	erro	LED, vermelho
Notas		
Notas		tensão de funcionamento "supply class 2" conforme cULus
Quantidade da embalagem		1 peças



Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

conexão elétrica

COMBICON:

Conexão

FE	FE	FE	FE
S+	1+	1-	S-
S+	2+	2-	S-

S-	3-	3+	S+
S-	4-	4+	S+
A+	A-		

S+	entradas dos sensores +
S-	entradas dos sensores -
1+...4+	Saídas Drive + 4 condutores Pt100
1-...4-	Saídas Drive - 4 condutores Pt100
FE	terra funcional
A+	AS-i +
A-	AS-i -