



**Sensor indutivo duplo AS-Interface para actuadores
pneumáticos de quarto de volta**

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

No scale drawing available



Características do produto

Alcance de detecção [mm] 4

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 26,5...31,6 DC

Consumo de corrente [mA] < 140

Zona de detecção

Alcance de detecção [mm] 4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -20...70

Proteção IP 67

Testes/aprovações

CEM EN 50081-1
EN 61000-6-2

Classificação AS-i

Configuração I/O do AS-i [hex] 7

Código de ID do AS-i [hex] F

Certificado AS-i 15101

Atribuição dos bits de dados	Designação	Sensor 1	Sensor 2	Dateneingang I1 (Pin 4)	Dateneingang I2 (Pin 2)

Dados mecânicos

Materiais PBT; PC

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	1 x LED, verde
	função	1 x LED, vermelho

**Sensor indutivo duplo AS-Interface para actuadores pneumáticos de quarto de volta**

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: aço inoxidável

**Eingänge**

1	Sensorversorgung L+
2	Dateneingang 2 bit de dados D3
3	Sensorversorgung L-
4	Dateneingang 1 bit de dados D4

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: aço inoxidável

**Conexão****Elektrischer Anschluss**

1	AS-i+
3	AS-i -