


Sensor indutivo duplo AS-Interface para actuadores pneumáticos de quarto de volta

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2315

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



1 sensor 1
2 sensor 2



Características do produto

Alcance de detecção	[mm]	4
Dimensões	[mm]	55 x 60 x 35

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
-------------------------	-----	----------------

Zona de detecção

Alcance de detecção	[mm]	4
---------------------	------	---

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Proteção		IP 67

Classificação AS-i

Configuração I/O do AS-i	[hex]	7
--------------------------	-------	---

**Sensor indutivo duplo AS-Interface para actuadores pneumáticos de quarto de volta**

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Código de ID do AS-i	[hex]	F
Certificado AS-i		15102

Dados mecânicos

Montagem		não embutido
Dimensões	[mm]	55 x 60 x 35
Materiais		PBT

Visualizadores/elementos de funcionamento


Visualizador	estado de comutação	2 x LED, amarelo
--------------	---------------------	------------------

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)

**Conexão**