




Sensor indutivo duplo AS-Interface para actuadores pneumáticos de quarto de volta

DUAL SENSOR T4 2SI M12



- 1 sensor 1
- 2 sensor 2



Características do produto		
Conceção elétrica		AS-i
Alcance de deteção	[mm]	4
Dimensões	[mm]	55 x 60 x 35
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente	[mA]	< 40
Saídas		
Conceção elétrica		AS-i
Zona de deteção		
Alcance de deteção	[mm]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Proteção		IP 67



Sensor indutivo duplo AS-Interface para actuadores pneumáticos de quarto de volta

DUAL SENSOR T4 2SI M12


Testes/aprovações		
CEM	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[anos]	924
Classificação AS-i		
Versão do AS-i		2.1
Modo de endereçamento estendido		sim
Configuração I/O do AS-i	[hex]	0
Código de ID do AS-i	[hex]	A.F
Certificado AS-i		74901
Dados mecânicos		
Peso	[g]	149,5
Montagem		não embutido
Dimensões	[mm]	55 x 60 x 35
Materiais		PBT
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	2 x LED, amarelo
Acessórios		
Items fornecidos	Suporte de reforço	
	parafusos de cabeça cilíndrica: 2 x M5 x 35	
	anilhas: 2	
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
conexão elétrica - conector		
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)		
		



Sensor indutivo duplo AS-Interface para actuadores pneumáticos de quarto de volta

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Conexão



conexão elétrica

1	AS-i +
3	AS-i -