




Sensor indutivo duplo AS-Interface para actuadores pneumáticos de quarto de volta

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12



- 1 sensor 1
- 2 sensor 2



Características do produto		
Conceção elétrica		AS-i
Alcance de deteção	[mm]	4
Dimensões	[mm]	55 x 60 x 35
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	260
Watchdog integrado		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 2
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		2



Sensor indutivo duplo AS-Interface para actuadores pneumáticos de quarto de volta

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Alimentação do sensor das entradas		AS-i	
Tensão de alimentação [V]		20...30	
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos		não	
Saídas			
Conceção elétrica		AS-i	
Quantidade de saídas digitais		2	
Corrente máx. de carga por saída [mA]		100	
Resistente a curto-circuito		sim	
Separado eletricamente		não	
Alimentação dos atuadores para as saídas		AS-i	
Zona de deteção			
Alcance de detecção [mm]		4	
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente [°C]		-20...70	
Proteção		IP 67	
Testes/aprovações			
CEM		EN 50295	
		EN 61000-6-2	
MTTF [anos]		310	
Classificação AS-i			
Versão do AS-i		2.1	
Modo de endereçamento estendido		sim	
Perfil AS-i		S-7.A.E	
Configuração I/O do AS-i [hex]		7	
Código de ID do AS-i [hex]		A.E	
Certificado AS-i		75001	
Dados mecânicos			
Peso [g]		178,5	
Montagem		não embutido	
Dimensões [mm]		55 x 60 x 35	
Materiais		PBT; PC	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador		em funcionamento	1 x LED, verde
		função	1 x LED, amarelo
		erro	1 x LED, vermelho
Acessórios			
Items fornecidos		Suporte de reforço	
		parafusos de cabeça cilíndrica: 2 x M5 x 35	
		anilhas: 2	



Sensor indutivo duplo AS-Interface para actuadores
pneumáticos de quarto de volta

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12


Notas	
Notas	As saídas não devem ser configuradas simultaneamente se a corrente de carga total exceder 100 mA.
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: aço inoxidável



Conexão




Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: aço inoxidável



Ausgänge

2	saída de comutação 2 +
3	tensão externa -
4	saída de comutação 1 +