


AC2381



Módulo com botão luminoso AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K



Aplicação	
Aplicação	Montagem em campo; áreas húmidas e higiénicas na indústria de alimentos
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	26,5...31,6 DC
Consumo máx. de corrente do AS-i [mA]	80
Entradas	
Alimentação do sensor das entradas	AS-i
Saídas	
Conceção elétrica	AS-i
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...80
Proteção	IP 67; IP 68; IP 69K
Testes/aprovações	
CEM	EN 61000-6-2
	EN 62026-2



Módulo com botão luminoso AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K

Classificação AS-i					
Versão do AS-i	2.11; 3.0				
Modo de endereçamento estendido	sim				
Perfil mestre AS-i	M2; M3; M4				
Perfil AS-i	S-B.A.E				
Configuração I/O do AS-i [hex]	B				
Código de ID do AS-i [hex]	A.E				
Certificado AS-i	135301				
Atribuição dos bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3
	LED 1 vermelho	DO-0	-	-	-
	LED 2 verde	-	DO-1	-	-
	botões 1	-	-	DI-2 (NC)	-
	botões 2	-	-	-	DI-3 (NO)
Dados mecânicos					
Peso [g]	276,55				
Tipo de montagem	Montagem aparafusada				
Dimensões [mm]	118 x 50 x 47				
Materiais	aço inoxidável				
Visualizadores/elementos de funcionamento					
Visualizador	em funcionamento	LED, verde			
	erro	LED, vermelho			
Elementos de funcionamento	2	teclas de função retroiluminadas livremente programáveis			
Conexão elétrica					
Conexão do módulo	M12				
Notas					
Notas	Os módulos para botões (RAFI da série RAFIX22) oferecem proteção contra contato acidental.				
Quantidade da embalagem	1 peças				
conexão elétrica					
1	AS-i +				
3	AS-i -				