




Módulo com botão luminoso AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT



Aplicação	
Formato	Tampas coloridas intercambiáveis
Aplicação	Montagem em campo
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	26,5...31,6 DC
Consumo máx. de corrente do AS-i [mA]	55
Entradas	
Alimentação do sensor das entradas	AS-i
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...85
Proteção	IP 67
Testes/aprovações	
CEM	EN 61000-6-2 EN 62026-2
Classificação AS-i	
Versão do AS-i	2.11; 3.0
Modo de endereçamento estendido	sim



Módulo com botão luminoso AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

Perfil mestre AS-i	M2; M3; M4				
Perfil AS-i	S-7.A.E				
Configuração I/O do AS-i [hex]	7				
Código de ID do AS-i [hex]	A.E				
Certificado AS-i	133801				
Atribuição dos bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3
	LED 1	DO-0	-	-	-
	LED 2	-	DO-1	-	-
	botões 1	DI-0	-	-	-
	botões 2	-	DI-1	-	-

Dados mecânicos

Peso [g]	140
Tipo de montagem	montagem em calha DIN
Dimensões [mm]	89,6 x 46 x 45
Materiais	PA

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	LED, verde
	erro	LED, vermelho
Elementos de funcionamento	2	teclas de função retroiluminadas livremente programáveis

Conexão elétrica

Conexão do módulo	M12
-------------------	-----


Acessórios

Itens fornecidos	suporte de cobertura de pressão: 2
	tampa colorida: 2, vermelho
	2, verde
	2, amarelo
	2, azul
	2, branco

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica



1	AS-i +
3	AS-i -