




Módulo com botão luminoso AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT



- 1 LED
- 2 botões 2 / LED 2
- 3 botões 1 / LED 1
- 4 etiqueta para marcação



Aplicação		
Formato	Tampas coloridas intercambiáveis	
Aplicação	Montagem em campo	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	55
Entradas		
Alimentação do sensor das entradas	AS-i	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...85
Proteção	IP 67	
Testes/aprovações		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
Classificação AS-i		
Versão do AS-i	2.11; 3.0	
Modo de endereçamento estendido	sim	



Módulo com botão luminoso AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

Perfil mestre AS-i	M2; M3; M4			
Perfil AS-i	S-B.A.E			
Configuração I/O do AS-i [hex]	B			
Código de ID do AS-i [hex]	A.E			
Certificado AS-i	134701			
Atribuição dos bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2
	LED	1	2	-
	botões	-	-	1

Dados mecânicos

Peso [g]	137,6
Tipo de montagem	montagem em calha DIN
Dimensões [mm]	89,6 x 46 x 45
Materiais	PA

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	LED, verde
	erro	LED, vermelho
Elementos de funcionamento	2	teclas de função retroiluminadas livremente programáveis

Conexão elétrica

Conexão do módulo	M12
-------------------	-----

Acessórios

Itens fornecidos	suporte de cobertura de pressão: 2
	tampa colorida: 2, vermelho
	2, verde
	2, amarelo
	2, azul
	2, branco
	adaptador de montagem: 1

Notas

Notas	O botão (EAO da série 84) oferece proteção contra contato não intencional. A carcaça e os botões podem ser etiquetados.
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica



1	AS-i +
3	AS-i -