AC317A

Sensor indutivo duplo AS-Interface para actuadores pneumáticos de quarto de volta

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC327A

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!





1 sensor 1
2 sensor 2

Características do produto		
Alcance de detecção	[mm]	4
Dimensões	[mm]	55 x 60 x 35
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 260
Classe de proteção		III
Zona de deteção		
Alcance de detecção	[mm]	4

AC317A

Sensor indutivo duplo AS-Interface para actuadores pneumáticos de quarto de volta

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente	[°C]	-10...60	
Proteção		IP 5x; (quando utilizado fora da área perigosa: IP 67)	
Testes/aprovações			
Marcação ATEX		II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -10...60°C	
Aviso para a rotulagem dos equipamentos ATEX		apenas em conjunto com a placa de montagem	
CEM		EN 50295	
Classificação AS-i			
Versão do AS-i		2.1	
Modo de endereçamento estendido		sim	
Configuração I/O do AS-i	[hex]	7	
Código de ID do AS-i	[hex]	A.E	
Certificado AS-i		75001	
Dados mecânicos			
Peso	[g]	200,4	
Montagem		não embutido	
Dimensões	[mm]	55 x 60 x 35	
Materiais		PBT; PC	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador		em funcionamento	1 x LED, verde
		função	1 x LED, amarelo
Acessórios			
Items fornecidos		Suporte de montagem: 1	
		parafusos de cabeça cilíndrica: 2 x M5 x 35	
Notas			
Notas		As saídas não devem ser configuradas simultaneamente se a corrente de carga total exceder 100 mA.	
Quantidade da embalagem		1 peças	

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: aço inoxidável

Conexão

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -

AC317A

Sensor indutivo duplo AS-Interface para actuadores pneumáticos de quarto de volta

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: aço inoxidável



Conexão

Ausgänge

2	saída de comutação 2 +
3	tensão externa -
4	saída de comutação 1 +