

# AC316A




## Sensor indutivo duplo AS-Interface para actuadores pneumáticos de quarto de volta

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC336A

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



- 1 sensor 1
- 2 sensor 2



### Características do produto

Alcance de detecção	[mm]	4
Dimensões	[mm]	55 x 60 x 35

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 160
Classe de proteção		III

### Zona de detecção

Alcance de detecção	[mm]	4
---------------------	------	---

# AC316A



## Sensor indutivo duplo AS-Interface para actuadores pneumáticos de quarto de volta

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-10...60
Proteção	IP 5x; (quando utilizado fora da área perigosa: IP 67)

### Testes/aprovações

Marcação ATEX	 II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -10...60°C
Aviso para a rotulagem dos equipamentos ATEX	apenas em conjunto com a placa de montagem
CEM	EN 50295

### Classificação AS-i

Versão do AS-i	2.1
Modo de endereçamento estendido	sim
Configuração I/O do AS-i [hex]	7
Código de ID do AS-i [hex]	A.E
Certificado AS-i	75002

### Dados mecânicos

Peso [g]	200,2
Montagem	não embutido
Dimensões [mm]	55 x 60 x 35
Materiais	PBT; PC

### Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	1 x LED, verde
	função	1 x LED, amarelo

### Acessórios


Items fornecidos	Suporte de montagem: 1 parafusos de cabeça cilíndrica: 2 x M5 x 35
------------------	---

### Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: aço inoxidável



### Conexão

#### Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i-

# AC316A



## Sensor indutivo duplo AS-Interface para actuadores pneumáticos de quarto de volta

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: aço inoxidável



#### Conexão

#### Ausgänge

3	tensão externa -
4	saída de comutação +
1, 2, 5	nicht belegt