




## Repetidor AS-Interface

SmartL25 AS-i Repeater III



- 1 conector com conexão à mola
- 2 etiqueta para marcação
- 3 montagem em calha DIN



### Aplicação

Aplicação: extensão da rede AS-i por outro 100 m

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	60; (por linha AS-i)

### Saídas

Conceção elétrica	AS-i
Separado eletricamente	sim

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Nota sobre a temperatura ambiente		cULus: ... 65 °C
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...75
Humidade relativa máx. do ar	[%]	90; (sem condensação)
Altura máx. acima do nível do mar	[m]	2000
Proteção		IP 20
Grau de sujidade		2

# AC3226



## Repetidor AS-Interface

SmartL25 AS-i Repeater III


Testes/aprovações		
CEM	EN 62026-2	
Aprovação UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	tensão de alimentação	Low Voltage / Limited Energy
	Número de ficheiro UL	E205959
Dados mecânicos		
Peso	[g]	170
Tipo de montagem		montagem em calha DIN
Materiais		PA 6.6
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	em funcionamento	2 x LED, verde
	função	LED, amarelo
Acessórios		
Itens fornecidos		conector Combicon
		Ponte para conexão de barramento
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

## Repetidor AS-Interface

SmartL25 AS-i Repeater III

## conexão elétrica

## Conexão



	linha AS-i saído
A2-	AS-i - linha 2
A2+	AS-i + linha 2
A2-	AS-i - linha 2
A2+	AS-i + linha 2
	cabo de entrada AS-i
A1+	AS-i + linha 1
A1-	AS-i - linha 1
A1+	AS-i + linha 1
A1-	AS-i - linha 1
T1	Ponte para conexão de barramento
T2	Ponte para conexão de barramento