




## Peça inferior para módulo AS-Interface

EMS-Base FC Addressing socket



- 1 pinos de contacto
- 2 etiqueta para marcação
- 3 tomada de endereçamento



### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 26,5...31,6 DC

### Saídas

Conceção elétrica AS-i

Corrente de contacto < 2 A

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Proteção IP 67; (dependendo da parte superior utilizada: IP 20 / IP 65 / IP 67)

### Classificação AS-i

Endereçamento do AS-i tomada de endereçamento

### Dados mecânicos

Peso [g] 59,5

Tipo de montagem montagem segundo as normas DIN e o painel

Dimensões [mm] 45 x 80 x 20

Materiais PBT

### Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

### conexão elétrica

pinos de contato na parte superior do módulo :

tecnologia de montagem rápida para cabo plano do AS-i: