




Peça inferior para módulo AS-Interface

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC5014

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



- 1 pinos de contacto
- 2 etiqueta para marcação
- 3 tomada de endereçamento



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Saídas		
Conceção elétrica		AS-i
Corrente de contacto		< 2 A
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67; (dependendo da parte superior utilizada: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Classificação AS-i		
Endereçamento do AS-i		tomada de endereçamento
Dados mecânicos		
Tipo de montagem		montagem segundo as normas DIN e o painel
Dimensões	[mm]	45 x 80 x 20
Materiais		PBT; 1.4305 (aço inoxidável / 303)
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças



Peça inferior para módulo AS-Interface

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

conexão elétrica

pinos de contato na parte superior do módulo :

tecnologia de montagem rápida para cabo plano do AS-i: