




Peça inferior para módulo AS-Interface

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC5015

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



- 1 pinos de contacto
- 2 etiqueta para marcação
- 3 tomada de endereçamento



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Alimentação de tensão adicional	[V]	24 DC

Saídas

Conceção elétrica	AS-i
Corrente de contacto	< 2 A

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67; (dependendo da parte superior utilizada: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Classificação AS-i

Endereçamento do AS-i	tomada de endereçamento
-----------------------	-------------------------

Dados mecânicos

Tipo de montagem	montagem segundo as normas DIN e o painel
Dimensões	[mm] 45 x 80 x 20
Materiais	PBT; 1.4305 (aço inoxidável / 303)

AC5013



Peça inferior para módulo AS-Interface

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

pinos de contato na parte superior do módulo :
tecnologia de montagem rápida para cabo plano do AS-i: