




Peça inferior para módulo AS-Interface

EMS-Base FC

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC5000

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



1 ligação de aterramento

Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Alimentação de tensão adicional	[V]	24 DC
Saídas		
Conceção elétrica		AS-i
Corrente de contacto		< 2 A
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67; (dependendo da parte superior utilizada: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Dados mecânicos		
Tipo de montagem		montagem segundo as normas DIN e o painel
Dimensões	[mm]	45 x 80 x 20
Materiais		PBT
Notas		
Notas		mangueira de conexão indicada para ligação de aterramento: A 2,8 x 0,5 DIN 46247
		Subparte do módulo utilizável com partes superiores, nas quais o pino 5 da tomada M12 está conectado ao aterramento funcional.
Quantidade da embalagem		1 peças



Peça inferior para módulo AS-Interface

EMS-Base FC

conexão elétrica

pinos de contato na parte superior do módulo :

tecnologia de montagem rápida para cabo plano do AS-i: