




Peça inferior para módulo AS-Interface

EMS-BASE RC ST SET



1 trava de bloqueio

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
-------------------------	-----	----------------

Saídas

Conceção elétrica	AS-i
Corrente de contacto	< 4 A

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 65

Dados mecânicos

Peso	[g]	115,2
Tipo de montagem		montagem segundo as normas DIN e o painel
Materiais		PBT

Acessórios

Items fornecidos	vedações do cabo plano: 2, NBR
	Glândulas de cabo: 3
	Tampas de proteção: 3
	porcas sextavadas: 4
Acessórios (opcional)	cobertura:, para o módulo AS-i, AC3000
	encaixe do terminal de parafuso:, AC5007

Notas

Notas	até 4 portas de cabo M20 para quaisquer conexões T e conexões cruzadas
Quantidade da embalagem	1 peças

AC5031



Peça inferior para módulo AS-Interface

EMS-BASE RC ST SET

conexão elétrica

terminais de parafuso: ...2,5 mm²