




## Peça inferior para módulo AS-Interface

EMS-BASE RC ST



1 trava de bloqueio

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
-------------------------	-----	----------------

### Saídas

Conceção elétrica	AS-i
Corrente de contacto	< 4 A

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 65

### Dados mecânicos

Peso	[g]	70,5
Tipo de montagem		montagem segundo as normas DIN e o painel
Dimensões	[mm]	45 x 82,5 x 33
Materiais		PBT

### Acessórios

Acessórios (opcional)	cobertura:, para o módulo AS-i, AC3000 encaixe do terminal de parafuso:, AC5007
-----------------------	--

### Notas

Notas	até 4 portas de cabo M20 para quaisquer conexões T e conexões cruzadas Para a montagem de um trilho com trava de bloqueio, puxar para fora com uma ferramenta adequada (por exemplo, chave de fenda).
Quantidade da embalagem	1 peças

# AC5101



## Peça inferior para módulo AS-Interface

EMS-BASE RC ST

### conexão elétrica

terminais de parafuso: ...2,5 mm<sup>2</sup>